

**Veržliaraktis, reguliuojamas per vidurį, Visas ilgis: 450mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	813920 450
GTIN	3662424092237
Produktų klasė	83H

Aprašymas**Modelis:**

Ergonomiškos formos, chromuotos. Žiočių padėtis 22,5°. Spartus ir laiką taupantis reguliavimo mechanizmas. Su metrine ir coline **skale** priekyje.

Standartas:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Techninis aprašymas

maksimalus rakto dydis	63 mm
visas ilgis	450 mm
visas ilgis	18 in
Norma	ISO 6787
Norma	ASME B107.100
Norma	DIN 3117
Žiočių padėtis	22,5 laipsniai
Paviršius	chromuotas
nekibirkščiuojantis	ne
Padalos	taip
Rankenos apvalkalas	ne
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis

