



## Pitbull spaustukas bukas, Sriegis M: M10



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 370030 M10    |
| GTIN             | 4046368563753 |
| Produktų klasė   | 37M           |

### Aprašymas

#### Modelis:

- Spaustukas su 6-briauniu varžtu DIN912 su alyvai atspariu O žiedu.
- Saugus, tikslus užveržimas.
- Užima nedaug vietos, todėl mažai trukdžių kontūrų.

**Buka briauna** universaliems darbams.

#### Paskirtis:

Idealiai tinka daugkartiniam užspaudimui.

### Techninis aprašymas

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Suspaudimo eiga        | 1,7 mm   |
| Suspaudimo plotis      | 25,4 mm  |
| Aukštis H <sub>2</sub> | 6,3 mm   |
| Sriegis M              | M10      |
| Užspaudimo jėga        | 26 kN    |
| H                      | 18,03 mm |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Medžiaga                      | Plienas                                |
| H <sub>1</sub>                | 11,4 mm                                |
| B <sub>1</sub>                | 10,2 mm                                |
| B <sub>H9</sub>               | 25,4 mm                                |
| maksimalus užveržimo momentas | 40 Nm                                  |
| Produkto rūšis                | Tvirtinimo elementų užspaudimo sistema |