

Garant**Žiedlapinis šlifavimo diskas long life ZA kūginis, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	565265 40
GTIN	4062406162412
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

- **Aukščiausios kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.**
- **Tvirtas poliesterio medvilnės audinys idealiam dėvėjimui, stabilumas briaunose.**
- **Stabili stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.**
- **Taip pat tinka ir plienui bei INOX.**
- **Geriausi rezultatai su silpnais ir galingais kampiniais šlifuokliais.**

long life – tankus plokštelių išdėstymas **maksimaliam patvarumui.**

Paskirtis:

Universalūs šlifavimo darbai, plokštumų šlifavimas, medžiagos nuėmimas, briaunų apdirbimas.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	40
Forma	įkypas
Disko Ø	125 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)

Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		