

Garant**Žiedlapinis šlifavimo diskas speed ZA plokščias, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 120**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	565274 120
GTIN	4062406162481
Produktų klasė	51M

Aprašymas

Modelis:

- **Aukščiausios kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.**
 - **Tvirtas poliesterio medvilnės audinys idealiam dėvėjimui, stabilumas briaunose.**
 - **Stabili stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.**
 - **Taip pat tinka ir plienui bei INOX .**
 - **Geriausi rezultatai su silpnais ir galingais kampiniais šlifuoκliais.**
- speed** – plokščias plokštelių išdėstymas, užtikrina **greitą šalinimo greitį** ir ilgesnį veikimą.

Paskirtis:

Tikslus nuožulų nuėmimas, briaunų apdirbimas ir plokštumų šlifavimas.

Techninis aprašymas

Forma	plokščia
Grūdėtumas	120
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko Ø	115 mm

Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		