

Garant
Žiedlapinis šlifavimo diskas speed ZA plokščias, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 40


Užsakymo data

Užsakymo numeris	565274 40
GTIN	4062406162450
Produktų klasė	51M

Aprašymas

Modelis:

- Aukščiausios kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.
- Tvirtas poliesterio medvilnės audinys idealiam dėvėjimui, stabilumas briaunose.
- Stabili stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.
- Taip pat tinka ir plienui bei INOX .
- Geriausi rezultatai su silpnais ir galingais kampiniais šlifuokliais.

speed – plokščias plokštelių išdėstymas, užtikrina **greitą šalinimo greitį** ir ilgesnį veikimą.

Paskirtis:

Tikslus nuožulų nuėmimas, briaunų apdirbimas ir plokštumų šlifavimas.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	40
Disko Ø	115 mm
Forma	plokščia
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)

Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		