

**Garant****Žiedlapinis šlifavimo diskas speed ZA plokščias, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	565274 80
GTIN	4062406162474
Produktų klasė	51M

**Aprašymas****Modelis:**

- Aukščiausios kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.
  - Tvirtas poliesterio medvilnės audinys idealiam dėvėjimui, stabilumas briaunose.
  - Stabili stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.
  - Taip pat tinka ir plienui bei INOX .
  - Geriausi rezultatai su silpnais ir galingais kampiniais šlifuoκliais.
- speed** – plokščias plokštelių išdėstymas, užtikrina **greitą šalinimo greitį** ir ilgesnį veikimą.

**Paskirtis:**

Tikslus nuožulų nuėmimas, briaunų apdirbimas ir plokštumų šlifavimas.

**Techninis aprašymas**

Forma	plokščia
Grūdėtumas	80
Disko Ø	115 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm

Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		