

Garant

**Žiedlapinis šlifavimo diskas X-LOCK long life ZA kūginis, Ø 125 mm,
Grūdėtumas: 40**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	565279 40
GTIN	4062406162535
Produktų klasė	51M

Aprašymas

Modelis:

- **Aukščiausios kokybės cirkonio korundas (ZA) našiam šlifavimui.**
- **Tvirtas poliesterio medvilnės audinys idealiam dėvėjimui, stabilumas briaunose.**
- **Stabili stiklo pluošto plokštė užtikrina optimalų kontaktinį slėgį.**
- **Taip pat tinka ir plienui bei INOX.**
- **Geriausi rezultatai su silpnais ir galingais kampiniais šlifuoškiais.**

long life – tankus plokštelių išdėstymas **maksimaliam patvarumui.**

Greitas, diskų keitimas, be įrankių, su X-LOCK sistema.

Paskirtis:

Universalūs šlifavimo darbai, plokštumų šlifavimas, medžiagos nuėmimas, briaunų apdirbimas.

Pastaba:

X-LOCK žiedlapiniai šlifavimo diskai yra derinami ir gali būti naudojami ir kampiniams šlifuoškiais.

Techninis aprašymas

DiskoØ	125 mm
--------	--------

Forma	įkypas
Grūdėtumas	40
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Serija	X-LOCK sistema
Šlifavimo priemonės	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		