



Rupiojo šlifavimo diskas Silver, Disko Ø × plotis: 115X7mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 560453 115X7 |
| GTIN | 4054596443730 |
| Produktų klasė | 53M |

Aprašymas

Modelis:

Rupiojo šlifavimo diskas **Silver** su **smulkiais keraminiais grūdeliais** puikiai šlifuoja ir ilgai tarnauja. Skirta **INOX ir plienui**.

Paskirtis:

Nedideliame medžiagos kiekiui nuimti ir sudėtingiems pjovimo darbams.

Specifikacija:

A36P-BF.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|----------|
| Disko storis | 7 mm |
| Disko Ø | 115 mm |
| Kiaurymės Ø | 22,23 mm |
| Serija | SILVER |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| rekomenduojamas posvyrio kampas | 20-30 laipsniai |
| optimaliai parinkta medžiagai | Plienas |
| optimaliai parinkta medžiagai | INOX |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s |
| Produkto rūšis | Rupiojo šlifavimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |
| Plastikas, GFK | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |