

Garant**HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB3040, Ø D: 14,1mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 231645 14,1 |
| GTIN | 4062406162719 |
| Produktų klasė | 21M |

Aprašymas**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifluota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Specialus piramidės formos nusmailinimas, optimalus grėžimas – net ir esant nestabilioms sąlygoms ir ilgoms įrankio iškyšoms.

Pavyzdžiui, lakštinio metalo ir plieninių sijų apdirbimas. Tinka ir serijinėms kiaurymėms gręžti.

Pastaba:

Grėžimo gylis be vidinio aušinimo iki maksimaliai $1 \times D$.

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui $5 \times D$.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Serija | HiPer-Drill |
| pagrindinio elemento dydžiui | 14 mm |
| Ø D | 14,1 mm |
| Grąžto panaudojimas | Grėžimas paketais |

| | |
|---|--------------------------|
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,26 mm/aps. |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Danga | TiAlN |
| Smailas kampas | 160 laipsniai |
| Kietlydinys | HB3040 |
| Ašmenys | HM |
| Pusiau standartinis | taip |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 140 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 120 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 80 m/min | K |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |