

Garant**HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB3040, Ø D: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231645 25
GTIN	4062406163006
Produktų klasė	21M

Aprašymas**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifluota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Specialus piramidės formos nusmailinimas, optimalus grėžimas – net ir esant nestabilioms sąlygoms ir ilgoms įrankio iškyšoms.

Pavyzdžiui, lakštinio metalo ir plieninių sijų apdirbimas. Tinka ir serijinėms kiaurymėms gręžti.

Pastaba:

Grėžimo gylis be vidinio aušinimo iki maksimaliai $1 \times D$.

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui $5 \times D$.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Techninis aprašymas

Serija	HiPer-Drill
pagrindinio elemento dydžiui	25 mm
Ø D	25 mm
Grąžto panaudojimas	Grėžimas paketais

Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,33 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Danga	TiAlN
Smailas kampas	160 laipsniai
Kietlydinys	HB3040
Ašmenys	HM
Pusiau standartinis	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		