

**Garant****HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB3040, Ø D: 23mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231645 23
GTIN	4062406162979
Produktų klasė	21M

**Aprašymas****Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifluota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

**Specialus piramidės formos nusmailinimas**, optimalus grėžimas – net ir esant nestabilioms sąlygoms ir ilgoms įrankio iškyšoms.

Pavyzdžiui, lakštinio metalo ir plieninių sijų apdirbimas. Tinka ir serijinėms kiaurymėms gręžti.

**Pastaba:**

Grėžimo gylis be vidinio aušinimo iki maksimaliai  $1 \times D$ .

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui  $5 \times D$ .

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

**Techninis aprašymas**

Serija	HiPer-Drill
pagrindinio elemento dydžiui	23 mm
Ø D	23 mm
Grąžto panaudojimas	Grėžimas paketais

Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,33 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Danga	TiAlN
Smailas kampas	160 laipsniai
Kietlydinys	HB3040
Ašmenys	HM
Pusiau standartinis	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	140 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	80 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		