

Garant**Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis, Plotis 452 mm, Įrankių kotams: C8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	970125 C8
GTIN	4062406162665
Produktų klasė	91L

Aprašymas**Modelis:**

Iš plieninės skardos su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams laikyti. Galima įmontuoti **pasvirimo kampu 0° / 20° / 45°**.

Tinka:**Plotis 452 mm:**

Sisteminis transportavimo vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 452/A; CNC transportavimo vežimėlis Nr. 970041; 970046 dyd. 452; uždedamas rėmas Nr. 970505 dyd.0.

Plotis 627 mm:

Sisteminis vežimėlis Nr. 970011; 970016 dyd. 627/A; 627/B; CNC transportavimo vežimėlis 970041; 970046 dyd. 627; vertikalios spintos 942002; 942004 ir Nr. 971605; 971625.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas miltelinio būdu.

Pastaba:

VDI 20 angos tinka ir Trumpf štancavimo šlampams.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Gylis: 150 mm

šoninis rėmo dydis: 37 mm

Angų įrankiams sudėti skaičius: 4

Atstumas tarp ašių A: 108 mm

Techninis aprašymas

šoninis rėmo dydis	37 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius	4
Atstumas tarp ašių A	108 mm
Gylis	150 mm
įrankių kotams	C8
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 452 mm
Produkto rūšis	Laikiklių sistema CNC transportavimo vežimėliui