

**Garant****CNC vežimėlis su guminiais ratukais, Naudingasis plotis: 627mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

970046 627

GTIN

4062406163129

Produktų klasė

91L

**Aprašymas****Modelis:**

Važiuklė ir viršus iš lakštinio plieno, šoninės sienelės perforuotos 25 mm tinkleliu, galima įmontuoti laikiklių bėgelius ir įrankių laikiklius. 2 fiksuoti ratukai su rutuliniais guoliais ir (fiksuojami) valdomi (Ø 160 mm) ir 4 didelės stumiamosios rankenos – visapusiškai saugus judėjimas dirbtuvėse. Su lakštinio plieno lentyna (I×P×G 150×452×30 mm).

**Tiekimo sudėtis:**

Transportavimo vežimėlis su 2 šoninėmis sienelėmis, su stūmimo rankena ir guma dengtais ratukais.

**Spalva:**

Važiuklė ir šoninės sienos antracito pilkumo RAL 7016 **dengtos milteliais**.

**Pastaba:**

Tinkamus laikymo bėgelius, skirtus GARANT Tool-UNIT įrankių laikikliams, rasite Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT Nr. 971000. Tinkamus įrankių laikiklius galite užsakyti Nr. 970125 arba Nr. 970130.

**Techninis aprašymas**

Aukštis

1200 mm

Naudingas plotis	627 mm
maksimali keliamoji galia	400 kg
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Gylis	800 mm
Laikiklių bėgelių skaičius (vienoje pusėje)	2
Pagrindo plotis	675 mm
Plotis	675 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Pagrindo gylis	800 mm
Rato medžiaga	Pilnavidurė guma
Ratuko Ø	160 mm
Įrankių laikiklių skaičius (vienoje pusėje)	4
medžiagos storis	0,9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	CNC transportavimo vežimėlis

## Priedai

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams HSK63	970130 HSK63
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams C6	970130 C6
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams SK40	970130 SK40
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams C8	970130 C8
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams VDI20	970130 VDI20
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams HSK100	970130 HSK100

Laikiklių bėgelis Tool Unit įrankių laikikliui Plotis 627 mm	970110 627
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams 0	970130 0
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams VDI30	970130 VDI30
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams SK30	970130 SK30
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams C4	970130 C4
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams VDI40	970130 VDI40
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams HSK80	970130 HSK80
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams HSK40	970130 HSK40
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams HSK50	970130 HSK50
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams SK50	970130 SK50
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams C5	970130 C5