


Garant**Perforuota sienelė, 481 mm aukščio, montuojama prie sienos, Plotis: 920mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955310 920
GTIN	4062406160180
Produktų klasė	91F

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas lakštinis plienas, su 9×9 mm kvadratinėmis kiaurymėmis 37 mm tinklelyje sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams kabinti. Galinėje pusėje privirinti skardiniai sutvirtinimai, kad būtų galima tvirtinti prie sienos.

Paskirtis:

Tvirtinimui prie sienos; sumontavus tvirtinimo varžtų nesimato. Jei montuojama ant didelio sienos ploto, tam kad perforuotos sienelės gražiai susijungtų, galima jas prisukti vieną ant kitos iš šonų.

Tiekimo sudėtis:

Kartu tiekiami ir montavimui reikalingi varžtai bei kaiščiai.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengta milteliais.**

Techninis aprašymas

Aukštis	481 mm
Plotis	920 mm
Perforuota sienelė	vienpusė
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Perforuota sienelė

