

Garant**Vežimėlis su PU ratukais, Naudingasis plotis mm / modelis: 627/A****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	970011 627/A
GTIN	4062406163143
Produktų klasė	91L

Aprašymas**PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Stabili važiuoklė, yra 2 stabilūs ratukai su rutuliniais guoliais ir (fiksuojami) valdomi (160 mm). Skersiniai prisukti varžtais prie važiuoklės ir rankenos. Šoninės sienelės perforuotos 25 mm tinkleliu, galima įmontuoti laikiklių bėgelius ir įrankių laikiklius.

Tiekimo sudėtis:

Transportavimo vežimėlis su 2 šoninėmis sienelėmis, su stūmimo rankena ir PU ratukais.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, šoninės sienos tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Tinkamus laikymo bėgelius, skirtus GARANT Tool-UNIT įrankių laikikliams, rasite Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT Nr. 971000. Tinkamus įrankių laikiklius galite užsakyti Nr. 970125 arba Nr. 970130.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 925 mm

Pagrindo plotis: 675 mm

Pagrindo gylis: 800 mm

Naudingas plotis: 627 mm

Laikiklių bėgelių skaičius (1 lygis): 3

Įrankių laikiklių skaičius (1 lygis): 5

Techninis aprašymas

Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Laikiklių bėgelių skaičius (1 lygis)	3
Pagrindo plotis	675 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Plotis	675 mm
Rato medžiaga	PU (poliuretanai)
Ratuko Ø	160 mm
Įrankių laikiklių skaičius (1 lygis)	5
Pagrindo gylis	800 mm
Aukštis	925 mm
Gylis	800 mm
Modelis	A
maksimali keliamoji galia	400 kg
Naudingas plotis	627 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	CNC transportavimo vežimėlis

Priedai

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C6	970130 C6
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK100	970130 HSK100
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C5	970130 C5
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK50	970130 HSK50

Padėklas su dangčiu sisteminiam vežimėliui Plotis 627 mm	970175 627
Laikiklių bėgelis UNIT įrankių laikikliams Plotis 627 mm	970110 627
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams VDI40	970130 VDI40
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C4	970130 C4
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK63	970130 HSK63
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C8	970130 C8
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams VDI30	970130 VDI30
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams 0	970130 0
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams SK40	970130 SK40
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK40	970130 HSK40
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK80	970130 HSK80
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams VDI20	970130 VDI20
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams SK30	970130 SK30
Padėklas sisteminiam vežimėliui Plotis 627 mm	970170 627
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams SK50	970130 SK50