

Garant**Vežimėlis su PU ratukais, Naudingasis plotis mm / modelis: 627/B****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	970011 627/B
GTIN	4062406163150
Produktų klasė	91L

Aprašymas**PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Stabili važiuoklė, yra 2 stabilūs ratukai su rutuliniais guoliais ir (fiksuojami) valdomi (160 mm). Skersiniai prisukti varžtais prie važiuoklės ir rankenos. Šoninės sienelės perforuotos 25 mm tinkleliu, galima įmontuoti laikiklių bėgelius ir įrankių laikiklius.

Tiekimo sudėtis:

Transportavimo vežimėlis su 2 šoninėmis sienelėmis, su stūmimo rankena ir PU ratukais.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, šoninės sienos tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Tinkamus laikymo bėgelius, skirtus GARANT Tool-UNIT įrankių laikikliams, rasite Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT Nr. 971000. Tinkamus įrankių laikiklius galite užsakyti Nr. 970125 arba Nr. 970130.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 925 mm

Pagrindo plotis: 675 mm

Pagrindo gylis: 1100 mm

Naudingas plotis: 627 mm

Laikiklių bėgelių skaičius (1 lygis): 4

Įrankių laikiklių skaičius (1 lygis): 7

Techninis aprašymas

Gylis	1100 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Įrankių laikiklių skaičius (1 lygis)	7
Modelis	B
Naudingas plotis	627 mm
maksimali keliamoji galia	400 kg
Rato medžiaga	PU (poliuretanas)
Plotis	675 mm
Laikiklių bėgelių skaičius (1 lygis)	4
Ratuko Ø	160 mm
Aukštis	925 mm
Pagrindo plotis	675 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Pagrindo gylis	1100 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	CNC transportavimo vežimėlis

Priedai

Padėklas su dangčiu sisteminiam vežimėliui Plotis 627 mm	970175 627
Padėklas sisteminiam vežimėliui Plotis 627 mm	970170 627