

## Garant

### Vežimėlis su guminiiais ratukais, Naudingasis plotis mm / modelis: 627/B



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	970016 627/B
GTIN	4062406163181
Produktų klasė	91L

### Aprašymas

#### PASTABA: galima pasirinkti spalvą

#### Modelis:

Stabili važiuoklė, yra 2 stabilūs ratukai su rutuliniais guoliais ir (fiksuojami) valdomi ( 160 mm). Skersiniai prisukti varžtais prie važiuoklės ir rankenos. Šoninės sienelės perforuotos 25 mm tinkleliu, galima įmontuoti laikiklių bėgelius ir įrankių laikiklius.

#### Tiekimo sudėtis:

Transportavimo vežimėlis su 2 šoninėmis sienelėmis, su stūmimo rankena ir guma dengtais ratukais.

#### Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, šoninės sienos tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais.**

#### Pastaba:

Tinkamus laikymo bėgelius, skirtus GARANT Tool-UNIT įrankių laikikliams, rasite Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT Nr. 971000. Tinkamus įrankių laikiklius galite užsakyti Nr. 970125 arba Nr. 970130.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 925 mm

Pagrindo plotis: 675 mm

Pagrindo gylis: 1100 mm

Naudingas plotis: 627 mm

Laikiklių bėgelių skaičius (1 lygis): 4

Įrankių laikiklių skaičius (1 lygis): 7

## Techninis aprašymas

Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Gylis	1100 mm
Įrankių laikiklių skaičius (1 lygis)	7
Ratuko Ø	160 mm
Plotis	675 mm
Naudingas plotis	627 mm
maksimali keliamoji galia	400 kg
Pagrindo gylis	1100 mm
Aukštis	925 mm
Rato medžiaga	Pilnavidurė guma
Pagrindo plotis	675 mm
Modelis	B
Laikiklių bėgelių skaičius (1 lygis)	4
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
medžiagos storis	1,2 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	CNC transportavimo vežimėlis

## Priedai

Padėklas su dangčiu sisteminiam vežimėliui Plotis 627 mm	970175 627
Padėklas sisteminiam vežimėliui Plotis 627 mm	970170 627