

**Garant**

**Skiriamoji sienelė (2 kojos ir 3 perforuotosios sienelės) vienpusė, Plotis: 1000mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955430 1000
GTIN	4062406163273
Produktų klasė	91P

**Aprašymas****Modelis:**

Kojos (plieninis vamzdis 60x40x2 mm) su lygio balansyru ir **įpjovomis priekyje** ir **gale** lentynoms ir pan. pakabinti. Srieginės įvorės kojų vidinėje pusėje, kad būtų galima montuoti (prisukti varžtais) perforuotąsias sienelės Nr. 928070; 928071.

Perforuotos sienelės iš tvirto lakštinio plieno su 9x9 mm kiaurymėmis kas 37 mm sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams kabinti.

**Paskirtis:**

Erdvei padalinti, privatumo apsauga bei patogus ir lankstus įrankių laikymas.

**Spalva:**

Perforuotos sienelės šviesiai pilkos RAL 7035, kojos antracito pilkumo RAL 7016, **dažytos milteliniu būdu.**

**Techninis aprašymas**

Svoris	32 kg
Plotis	1000 mm

maksimali lauko apkrova	200 kg
Aukštis	2125 mm
Perforuota sienelė	vienpusė
Gylis	660 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Perforuotos sienelės stovas