

Garant
CNC lentyna, Plotis 1000 mm, Įrankių kotams: C8

Užsakymo data

Užsakymo numeris	970660 C8
GTIN	4062406163310
Produktų klasė	91L

Aprašymas
PASTABA: galima pasirinkti spalvą
Modelis:

Plieninės skardos dugnas su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams. Priekinė pusė stabilizuota keturbriaune sija. **Reguliavimo ribos į gylį 130 mm.** Fiksuoti galima **horizontaliai 90°** ir **įstrižai 120°**.

Tinka:

Montavimas **pakabinant ant atramų (92-asis skyrius), CNC lentyna Nr. 970680 ir medžiagų krepšelis Nr. 918590 dyd. 1000 (91-asis skyrius).**

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 **dengtas milteliniu būdu.**

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 80 mm

Gylis: 155 mm

Angų įrankiams sudėti skaičius: 5

Atstumas tarp ašių A: 110 mm

Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas: 25 kg

Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose: 50 kg

Techninis aprašymas

Atstumas tarp ašių A	110 mm
Keliamoji galia, kai įkabinama į atramas	25 kg
Keliamoji galia CNC stelažuose ir medžiagų vežimėliuose	50 kg

Angų įrankiams sudėti skaičius	5
Aukštis	80 mm
Gylis	155 mm
įrankių kotams	C8
Paskirtis	CNC lentyna
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 1000 mm
Produkto rūšis	Lentyna

Priedai

Plastikinis įdėklas Tipas C8	947390 C8
------------------------------	-----------