

KÄRCHER**Drėgno ir sauso valymo siurblys, Gamintojo pavadinimas: NT55T2ME****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078521 NT55T2ME
GTIN	4039784538092
Produktų klasė	07C

Aprašymas**Modelis:**

Našus universalus **drėgno ir sauso valymo siurblys**, didelė siurbimo galia, kompaktiška konstrukcija, žarnos laikiklis ir priedų laikiklis ant prietaiso. **Automatinis išjungimas**, kai indas prisipildo iki maksimalios ribos.

- **Sulankstomas filtras leidžia siurbti drėgnai ir sausai neišimant filtro.**
- **Automatinė filtro valymo sistema Tact užtikrina sklandų nepertraukiamą darbą, mažas išlaidas techninei priežiūrai ir ilgą filtro eksploataavimo trukmę.**
- **Dėl centrinio jungiklio-rankenėlės patogų perjungti siurbimo programą.**
- **Top-Class pramoninis siurblys su 2 siurbimo turbinomis, kurioms nereikia techninės priežiūros, ir patobulinta, automatinė filtro valymo sistema Tact² nuolatiniam, nenutrūkstamam darbui.**
- **Puikiai susiurbia didelį kiekį smulkių dulkių, stambias šiukšles ir skysčius.**
- **Norint ištuštinti nerūdijančiojo plieno indą, reikia jį išimti iš važiuoklės ir nunešti į šiukšlių surinkimo vietą.**
- **Antistatinė sistema (įžeminimas iki siurbimo žarnos jungties) ir apsaugos klasė I.**
- **Tvirta 55 L talpa su bamperiu ir metaliniais nulenkiamaiais ratukais.**

Tiekimo sudėtis:

Yra siurbimo žarna su kolektoriumi, metaliniu siurbimo vamzdžiu 2x0,5 m, antgaliu grindims ir antgaliu grioveliams valyti, plokščiu sluoksniuotu arba popieriniu filtru.

Pastaba:

Alyvoms ir skysčiams, kurių sudėtyje yra alyvos, naudokite pramoninį siurblij Nr. 078522.

Techninis aprašymas

Tinka smulkioms dulkėms	taip
Oro srautas	2x74 l/s
Darbinis triukšmas	73 dB(A)
Gamintojo pavadinimas	NT 55/2 Tact ² Me I
Naudojama galia	2760 W
Filtro išvalymas	Tact ² automatinis filtro išvalymas
Laido ilgis	10 m
Antistatinė sistema	taip
Ilgis	710 mm
Svoris	45 kg
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys	L
Plotis	570 mm
Turbinų skaičius	2
Vakuumas	254 mbar
Jungties nominalus dydis	40 mm
Aukštis	1070 mm
Talpų tūris	55 l
Siurbimo žarnos ilgis	4 m
Filtravimo sistema	Plokščias sluoksniuotas filtras
Ypatybė	Nerūdijančiojo plieno talpa, antistatinė, apsaugos klasė I
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys

Priedai

Siauras antgalis grioveliams, 13 mm Jungties nominalus dydis DN40

078528 DN40

Guminis įstrižas antgalis Jungties nominalus dydis DN40

078527 DN40