

Garant GRIDLINE

CNC darbustalis su korpusu 24G + 30G, Plokštės ilgis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	970615 2000
GTIN	4062406163389
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbustalis. Stalčių korpusas 24G ir durų korpusas 30G rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Su bambukiniu darbustaliu.

Keliamoji korpuso stalčių 24G galia: 75 kg.

Keliamoji korpuso 30G stalčiaus galia: 200 kg

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stumdomos durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Įrankiams laikyti Jums reikia stalčiaus įdėklo Nr. 970705.

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Svoris	270 kg
Stalčių korpuso dešinėje plotis	750 mm
Stalčių korpuso kairėje plotis	600 mm
Aukštis	850 mm
Darbustalio storis	50 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm

Stalčių bloko aukštis	800 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Stalčių bloko gylis	700 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	1000 kg
Darbastalio ilgis	2000 mm
Stalčių naudingasis plotis (korpusas dešinėje)	650 mm
Stalčių naudingasis plotis (korpusas kairėje)	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G (korpusas kairėje)	20
Stalčių naudingasis plotis G (korpusas dešinėje)	26
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	CNC darbastalis

Priedai

Stalčiai, atrakinami viena rankaleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 75 mm	931168 75
Stalčiai, atrakinami viena rankaleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	931168 100
Stalčius 75 kg Stalčių aukštis 125 mm	931043 125
Stalčiai, atrakinami viena rankaleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 300 mm	931168 300

Stalčius75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931043 75
Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 250 mm	931043 250
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 50 mm	931043 50
Stalčiai, atrakinami viena rankaleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 125 mm	931168 125
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931043 100
50 mm storio stalviršišis šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 2000 mm	926001 2000
Įrankių spinta su stalčiais200 kg Stalčių aukštis mm / skaičius 800/5	931115 800/5
Įrankių spinta su stalčiais75 kg Stalčių aukštis mm / skaičius 800/6	931005 800/6