

Garant GRIDLINE

CNC darbastalis, korpusas 30G, 26×24G, Plokštės ilgis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	970605 1500
GTIN	4062406163372
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Stalčių korpusas 30G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir **200 kg** keliamąja galia. Su bambukiniu darbastaliu.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stumdamos durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Įrankiams laikyti Jums reikia stalčiaus įdėklo Nr. 970705.

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Darbastalio ilgis	1500 mm
Apatinės dalies plotis	50 mm
Stalčių bloko plotis	750 mm
Aukštis	850 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm

Stalčių bloko gylis	700 mm
Darbastalio storis	50 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčių bloko aukštis	800 mm
Svoris	175 kg
Stalčių skaičius	5
Stalčių naudingasis gylis G	24
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	1000 kg
Stalčių naudingasis plotis G	26
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	CNC darbastalis

Priedai

Stalčiai, atrakinami viena rankaleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 125 mm	931168 125
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiai, atrakinami viena rankaleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 300 mm	931168 300
	931168 75

Stalčiai, atrakinami viena rankaleistinoji apkrova 200 kg
Stalčių aukštis 75 mm

Stalčiai, atrakinami viena rankaleistinoji apkrova 200 kg
Stalčių aukštis 100 mm

931168 100

Kampo aptaisas Tipas 1

927122 1

Įrankių spinta su stalčiais 200 kg Stalčių aukštis mm /
skaičius 800/5

931115 800/5

Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm

927000 800

50 mm storio stalviršišis šachmatine tvarka suklijuoto
bambuko Plokštės ilgis 1500 mm

926001 1500