

Garant GRIDLINE

## CNC įrankių spinta kartu su stalčiais, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1025/3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	970785 1025/3
GTIN	4062406163587
Produktų klasė	9GK

### Aprašymas

#### Modelis:

Įrankių spinta 30×28G kartu su stalčiais 26×24G. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių ir **rantytos gumos danga. 100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais** skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25-mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Stalčius **50 mm 75 kg** keliamosios galios. Stalčius, **nuo 75 mm 200 kg** keliamosios galios.

#### Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

#### Pastaba:

**Įrankiams laikyti Jums reikia stalčiaus įdėklo Nr. 970705.**

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčių naudingasis gylis G: 26×24

Plotis: 750 mm

Gylis: 700 mm

Naud. aukštis: 900 mm

Stalčiaus naudingasis plotis: 650 mm

Stalčiaus naudingasis gylis: 600 mm  
Stalčių naudingasis plotis G: 26

## Techninis aprašymas

Svoris	144 kg
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Naud. aukštis	900 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Plotis	750 mm
Stalčių naudingasis plotis G	26
Gylis	700 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×24G
Produkto rūšis	CNC įrankių spinta su stalčiais

## Priedai

Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 300 mm	931165 300
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21