

Garant GRIDLINE

CNC pristatoma spinta su stalčiais, 26×20G, Aukštis mm / tipas: 1025/6**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	970755 1025/6
GTIN	4062406163570
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių pristatoma spinta 60×28G kartu su stalčiais 26×20G. **Su stumdomomis durimis**, uždaroma stumiamąja rankena su cilindrine spyna, pakeltu krašteliu iš 3-jų pusių ir **rifliuotos gumos kilimėliu. Nėra atskirų stalčių fiksatorių.** Stalčiai ir ištraukiamos lentynos gali būti montuojami abiejose spintos pusėse, be vidurinės pertvaros. 100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčių ir ištraukiamų lentynų keliamoji galia **200 kg**. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25-mm.

Komplektacija:

Stalčių skaičius (Nr. 930635 dyd. 75): 2

Ištraukiamų lentynų skaičius (Nr. 930656 dyd. 75): 4

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Įrankiams laikyti Jums reikia stalčiaus įdėklo Nr. 970708.

Techninis aprašymas

Svoris	205 kg
Naud. aukštis	900 mm

Gylis	700 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Plotis	1500 mm
Aukštis	1025 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
Stalčių naudingasis plotis G	26
Stalčių naudingasis gylis G	20
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×20G
Produkto rūšis	CNC prie staklių pristatoma spintelė

Priedai

Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 75 mm	930635 75
Ištraukiama lentynaleistinoji apkrova 200 kg Montavimo aukštis 75 mm	930656 75
Pristatoma spinta su stumdomomis durimis su pakeltu kraštu Aukštis 1025 mm	932130 1025
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas HU12	914226 HU12