

Garant GRIDLINE

## CNC įrankių spinta kartu su stalčiais, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1025/4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	970785 1025/4
GTIN	4062406163594
Produktų klasė	9GK

### Aprašymas

#### Modelis:

Įrankių spinta 30×28G kartu su stalčiais 26×24G. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių ir **rantytos gumos danga. 100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais** skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25-mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Stalčius **50 mm 75 kg** keliamosios galios. Stalčius, **nuo 75 mm 200 kg** keliamosios galios.

#### Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

#### Pastaba:

**Įrankiams laikyti Jums reikia stalčiaus įdėklo Nr. 970705.**

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčių naudingasis gylis G: 26×24

Plotis: 750 mm

Gylis: 700 mm

Naud. aukštis: 900 mm

Stalčiaus naudingasis plotis: 650 mm

Stalčiaus naudingasis gylis: 600 mm  
Stalčių naudingasis plotis G: 26

## Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Naud. aukštis	900 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Stalčių naudingasis plotis G	26
Gylis	700 mm
Plotis	750 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Svoris	125 kg
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×24G
Produkto rūšis	CNC įrankių spinta su stalčiais

## Priedai

Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	931165 100
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 200 mm	931165 200
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 300 mm	931165 300
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21

