

Garant GRIDLINE

**CNC įrankių spinta kartu su stalčiais, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius:
1275/5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	970785 1275/5
GTIN	4062406163600
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spinta 30×28G kartu su stalčiais 26×24G. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Pakeltas kraštelis iš 3-jų pusių ir **rantytos gumos dangą. 100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25-mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

50 mm stalčius, kurio keliamoji galia – **75 kg**. **75 mm** stalčius, kurio keliamoji galia – **200 kg**. Stalčius **50 mm 75 kg** keliamosios galios. Stalčius, **nuo 75 mm 200 kg** keliamosios galios.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Įrankiams laikyti Jums reikia stalčiaus įdėklo Nr. 970705.

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
-----------------------------	--------

Plotis	750 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Stalčių naudingasis plotis G	26
Naud. aukštis	1150 mm
Gylis	700 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Svoris	150 kg
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×24G
Produkto rūšis	CNC įrankių spinta

Priedai

Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 200 mm	931165 200
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 300 mm	931165 300
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	931163 50
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1250 mm	931155 1250
Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 3-ių pusių Matmenys G 30X28	951970 30X28
Dengiamasis kilimėlis iš rantytos gumos Matmenys G 30X28	951975 30X28

