

Garant GRIDLINE

CNC spinta su įrankių laikikliais ir varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, įrankių kotams: SK30



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 971301 SK30 |
| GTIN | 4062406163648 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Įrengta spinta 40 × 20G. Atraminiai bėgeliai reguliuojami kas 25-mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. **Maksimali leistina bendra apkrova** kiekvienai **atraminių bėgelių porai 200 kg**, kiekvienam **skersiniam laikikliui 150 kg**.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su atraminiais bėgeliais Nr. 971525 dyd. 20 ir skersinis laikiklis su įrankių laikikliais Nr. 971570.

Spalva:

Korpusas ir skersiniai bėgeliai šviesiai pilki RAL 7035, durys antracito pilkumo RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu**.

Pastaba:

- **Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 957000–957100**
- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000–987015**
- **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770–958776.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 2000 mm

Plotis: 1000 mm

Gylis: 500 mm

Plotis G: 40

Gylis G: 20

Tvirtinimo bėgeliai: 9 pora

Techninis aprašymas

| | |
|---|--|
| Gylis | 500 mm |
| Aukštis | 2000 mm |
| Angų įrankiams sudėti skaičius | 180 |
| Svoris | 146 kg |
| Atstumas tarp ašių A | 72 mm |
| Plotis | 1000 mm |
| Gylis G | 20 |
| Plotis G | 40 |
| Skersinių laikiklių skaičius | 9 |
| Tvirtinimo bėgeliai | 9 pora |
| medžiagos storis | 0,9 mm |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1000 kg |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta |
| Spintos priekinė dalis | Varstomos durys iš ištisinio lakšto |
| Produkto rūšis | CNC įrankių spinta |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11 | 914226 GP11 |
| Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais kai spintos / skyriaus plotis 40G Įrankių kotams SK30 | 971570 SK30 |
| Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms su Varstomos durys Spintai, kurios aukštis 2000 mm | 940501 2000 |
| Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 20 | 971525 20 |
| Plastikinis įdėklas Tipas SK30 | 947390 SK30 |