

Garant GRIDLINE

**CNC spinta su įrankių laikikliais su stiklinėmis varstomomis durimis, įrankių kotams: VDI30****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 971303 VDI30  |
| GTIN             | 4062406163938 |
| Produktų klasė   | 9GI           |

**Aprašymas****PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Įrengta spinta 40 × 20G. Atraminiai bėgeliai reguliuojami kas 25-mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. **Maksimali leistina bendra apkrova** kiekvienai **atraminių bėgelių porai 200 kg**, kiekvienam **skersiniam laikikliui 150 kg**.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su atraminiais bėgeliais Nr. 971525 dyd. 20 ir skersinis laikiklis su įrankių laikikliais Nr. 971570.

**Spalva:**

Korpusas ir skersiniai bėgeliai šviesiai pilki RAL 7035, durys antracito pilkumo RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu**.

**Pastaba:**

- **Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 957000–957100**
- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite skyriuje 98, Nr. 987000–987015**
- **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770–958776.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 2000 mm

Plotis: 1000 mm

Gylis: 500 mm

Plotis G: 40

Gylis G: 20

Tvirtinimo bėgeliai: 9 pora

## Techninis aprašymas

|   |  |
|---|--|
| Aukštis                                 | 2000 mm  |
| Svoris                                  | 146 kg   |
| Gylis                                   | 500 mm   |
| Plotis                                  | 1000 mm  |
| Angų įrankiams sudėti skaičius          | 171  |
| Atstumas tarp ašių A                    | 71 mm  |
| Gylis G                                 | 20   |
| Plotis G                                | 40   |
| Skersinių laikiklių skaičius            | 9  |
| Tvirtinimo bėgeliai                     | 9 pora   |
| medžiagos storis                        | 0,9 mm   |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1000 kg  |
| Durų atidarymo kampas                   | 250 laipsniai  |
| Reguliuojamas aukštis kas               | 25 mm  |
| Cilindrinė spyna                        | modulinė apyraktė  |
| Spalvos pasirinkimas                    | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Spinta Konstrukcijos tipas              | Bazinė spinta  |
| Spintos priekinė dalis                  | Varstomos durys su stiklu                                      |
| Produkto rūšis                          | CNC įrankių spinta   |

## Priedai

|   |              |
|---|--------------|
| Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais kai spintos / skyriaus plotis 40G Įrankių kotams VDI30 | 971570 VDI30 |
| Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 20                | 971525 20    |
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11   | 914226 GP11  |
| Plastikinis įdėklas Tipas VDI30   | 947390 VDI30 |
| Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms su Varstomos durys Spintai, kurios aukštis 2000 mm    | 940501 2000  |