

Garant GRIDLINE

CNC spinta su įrankių laikikliais su stiklinėmis varstomomis durimis, įrankių kotams: HSK40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	971303 HSK40
GTIN	4062406164003
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Įrengta spinta 40 × 20G. Atraminiai bėgeliai reguliuojami kas 25-mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. **Maksimali leistina bendra apkrova** kiekvienai **atraminių bėgelių porai 200 kg**, kiekvienam **skersiniam laikikliui 150 kg**.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su atraminiais bėgeliais Nr. 971525 dyd. 20 ir skersinis laikiklis su įrankių laikikliais Nr. 971570.

Spalva:

Korpusas ir skersiniai bėgeliai šviesiai pilki RAL 7035, durys antracito pilkumo RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu**.

Pastaba:

- **Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 957000–957100**
- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite skyriuje 98, Nr. 987000–987015**
- **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770–958776.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 2000 mm

Plotis: 1000 mm

Gylis: 500 mm

Plotis G: 40

Gylis G: 20

Tvirtinimo bėgeliai: 9 pora

Techninis aprašymas

Svoris	146 kg
Atstumas tarp ašių A	63 mm
Aukštis	2000 mm
Plotis	1000 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius	198
Gylis	500 mm
Gylis G	20
Plotis G	40
Tvirtinimo bėgeliai	9 pora
Skersinių laikiklių skaičius	9
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Produkto rūšis	CNC įrankių spinta

Priedai

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms su Varstomos durys Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940501 2000
Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 20	971525 20
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais kai spintos / skyriaus plotis 40G Įrankių kotams HSK40	971570 HSK40
Plastikinis įdėklas Tipas HSK40	947390 HSK40