

Garant GRIDLINE

## CNC spinta su įrankių laikikliais su roletais, įrankių kotams: C8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	971349 C8
GTIN	4062406164799
Produktų klasė	9GI

### Aprašymas

#### PASTABA: galima pasirinkti spalvą

#### Modelis:

Įrengta spinta 40 × 20G. Atraminiai bėgeliai reguliuojami kas 25-mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. **Maksimali leistina bendra apkrova** kiekvienai **atraminių bėgelių porai 200 kg**, kiekvienam **skersiniam laikikliui 150 kg**.

**Su roletais iš anoduoto aliuminio profilių, pagal spalvą nekonfigūruojami.**

#### Tiekimo sudėtis:

Spinta su atraminiais bėgeliais Nr. 971525 dyd. 20 ir skersinis laikiklis su įrankių laikikliais Nr. 971570.

#### Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyti miltelinu būdu.**

#### Pastaba:

- **Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 957000–957100**
- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite skyriuje 98, Nr. 987000–987015**
- **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770–958776.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 2000 mm  
 Plotis: 1000 mm  
 Gylis: 500 mm  
 Plotis G: 40  
 Gylis G: 20  
 Tvirtinimo bėgeliai: 2 pora

## Techninis aprašymas

Svoris	126 kg
Atstumas tarp ašių A	104 mm
Aukštis	2000 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius	48
Gylis	500 mm
Plotis	1000 mm
Gylis G	20
Plotis G	40
Tvirtinimo bėgeliai	2 pora
Skersinių laikiklių skaičius	6
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spintos priekinė dalis	Roletai
Produkto rūšis	CNC įrankių spinta

## Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP14	914226 GP14
	971570 C8

Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais kai spintos / skyriaus plotis 40G Įrankių kotams C8

Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 20

971525 20

Plastikinis įdėklas Tipas C8

947390 C8