

Garant**Mašininis plėstuvas Skersmuo ir suleidimas reguliuojami, be dangos,
Nominalusis Ø DC: 7mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 162830 7 |
| GTIN | 4062406166397 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Modelis:**

Priekinio pjovimo mašininis plėstuvas, užtikrinantis kuo **tikslesnius matmenis. Patobulintas priekinis pjūvis** užtikrina **ypatingą** padarytos kiaurymės tikslumą. Modelis su tiesiais ir **ilgais drožlių grioveliais** optimaliam drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Nežymių padėties netikslumų ištaisymui apdirbant kiaurymes. Išgaunamos tikslios, tolygiai viena už kitos išdėstytos kiaurymės. Atitinka aukščiausius kiaurymės tiesumo reikalavimus. Gilinimas iki pat kiaurymės dugno, tinka ir kiaurosiosms kiaurymėms.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Koto Ø D _s | 7 mm |
| Ø ribos | 6,701 - 7,2 mm |
| Iškyšos ilgis L ₁ | 69 mm |
| Bendras ilgis L | 109 mm |
| Galinis pjūvis | 2,5 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 22 mm |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS E |
| Norma | Gamykliniai standartai |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Vidinis aušinimas | ne |
| Kotas | Cilindrinis kotas su e9 |
| Spalvinis žymėjimas | žalias |
| Produkto rūšis | Phillips antgalis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 25 m/min | N |
| Aliuminis | tinka | 15 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 12 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 12 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 12 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 10 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | 10 m/min | P |
| Ketus (G) | tinka | 10 m/min | K |
| CuZn | tinka | 20 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |