

Garant GRIDLINE

CNC erdvi spinta su įrankių laikikliais ir varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, įrankių kotams: HSK63



Užsakymo data

Užsakymo numeris	971451 HSK63
GTIN	4062406164973
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Įrengta spinta 40 × 28G. Atraminiai bėgeliai reguliuojami kas 25-mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Maksimali **leistina bendra apkrova** kiekvienai **atraminių bėgelių porai 200 kg**, kiekvienam **skersiniam laikikliui 150 kg**.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su atraminiais bėgeliais Nr. 971525 dyd. 28 ir skersinis laikiklis su įrankių laikikliais Nr. 971570.

Spalva:

Korpusas ir skersiniai bėgeliai šviesiai pilki RAL 7035, durys antracito pilkumo RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu**.

Pastaba:

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms spintoms žr. Nr. 942530 – 942573 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visas spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 2000 mm

Plotis: 1000 mm

Gylis: 700 mm

Plotis G: 40
 Gylis G: 28
 Naud. aukštis: 1845 mm

Techninis aprašymas

Svoris	115 kg
Gylis	700 mm
Tvirtinimo bėgeliai	2 pora
Skersinių laikiklių skaičius	8
Plotis G	40
Aukštis	2000 mm
Gylis G	28
Plotis	1000 mm
Naud. aukštis	1845 mm
Atstumas tarp ašių A	78 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius	104
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Produkto rūšis	CNC erdvi spinta

Priedai

971525 28

Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 28

Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais kai spintos / skyriaus plotis 40G Įrankių kotams HSK63

971570 HSK63

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms su Varstomos durys Spintai, kurios aukštis 2000 mm

940501 2000

Plastikinis įdėklas Tipas HSK63

947390 HSK63