

Garant**Mašininis plėstuvas Skersmuo ir suleidimas reguliuojami, be dangos,
Nominalusis Ø DC: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	162830 12
GTIN	4062406166472
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Modelis:**

Priekinio pjovimo mašininis plėstuvas, užtikrinantis kuo **tikslesnius matmenis. Patobulintas priekinis pjūvis** užtikrina **ypatingą** padarytos kiaurymės tikslumą. Modelis su tiesiais ir **ilgais drožlių grioveliais** optimaliam drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Nežymių padėties netikslumų ištaisymui apdirbant kiaurymes. Išgaunamos tikslios, tolygiai viena už kitos išdėstytos kiaurymės. Atitinka aukščiausius kiaurymės tiesumo reikalavimus. Gilinimas iki pat kiaurymės dugno, tinka ir kiaurosiosms kiaurymėms.

Techninis aprašymas

Ø ribos	11,201 - 12,22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Pjovimo briaunos ilgis L _c	26 mm
Bendras ilgis L	151 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Galinis pjūvis	4,5 mm
Iškyšos ilgis L ₁	96,5 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai

Vidinis aušinimas	ne
Kotas	Cilindrinis kotas su e9
Spalvinis žymėjimas	žalias
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	25 m/min	N
Aliuminis	tinka	15 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	P
Ketus (G)	tinka	10 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		