

**Garant****Mašininis plėstuvas Skersmuo ir suleidimas reguliuojami, be dangos,  
Nominalusis Ø DC: 11mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 162830 11     |
| GTIN             | 4062406166465 |
| Produktų klasė   | 10N           |

**Aprašymas****Modelis:**

Priekinio pjovimo mašininis plėstuvas, užtikrinantis kuo **tikslesnius matmenis. Patobulintas priekinis pjūvis** užtikrina **ypatingą** padarytos kiaurymės tikslumą. Modelis su tiesiais ir **ilgais drožlių grioveliais** optimaliam drožlių pašalinimui.

**Paskirtis:**

Nežymių padėties netikslumų ištaisymui apdirbant kiaurymes. Išgaunamos tikslios, tolygiai viena už kitos išdėstytos kiaurymės. Atitinka aukščiausius kiaurymės tiesumo reikalavimus. Gilinimas iki pat kiaurymės dugno, tinka ir kiaurosiosms kiaurymėms.

**Techninis aprašymas**

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z            | 6                      |
| Bendras ilgis L                       | 142 mm                 |
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>          | 89 mm                  |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                 | 11 mm                  |
| Ø ribos                               | 10,201 - 11,2 mm       |
| Galinis pjūvis                        | 4,5 mm                 |
| Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub> | 26 mm                  |
| Danga                                 | be dangos              |
| Ašmenys                               | HSS E                  |
| Norma                                 | Gamykliniai standartai |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Vidinis aušinimas   | ne                      |
| Kotas               | Cilindrinis kotas su e9 |
| Spalvinis žymėjimas | žalias                  |
| Produkto rūšis      | Phillips antgalis       |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai            | tinka         | 25 m/min       | N         |
| Aliuminis                       | tinka         | 15 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 12 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 12 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 12 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 10 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 10 m/min       | P         |
| Ketus (G)                       | tinka         | 10 m/min       | K         |
| CuZn                            | tinka         | 20 m/min       | N         |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| Alyva                           | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| šlapias, min.                   | tinka         |                |           |
| sausasis                        | ribotai tinka |                |           |