

Garant GRIDLINE

Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais kai spintos / skyriaus plotis 30G, įrankių kotams: SK40**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	971560 SK40
GTIN	4062406165185
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Tinka:**

Montavimas tvirtinimo bėgeliuose Nr. 971525.

Spintos/ skyriaus plotis 30G (60G pločio spintos turi 2 skyrius po 30G).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengta milteliais.**

Techninis aprašymas

Atstumas tarp ašių A	76 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius	11
Aukštis	54 mm
įrankių kotams	SK 40
Gylis	135 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	150 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	CNC laikiklių sistema

Priedai

Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 28

971525 28

Plastikinis įdėklas Tipas SK40

947390 SK40

Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 20

971525 20