

Garant GRIDLINE

Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais kai spintos / skyriaus plotis 30G, įrankių kotams: VDI40**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	971560 VDI40
GTIN	4062406165222
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Tinka:**

Montavimas tvirtinimo bėgeliuose Nr. 971525.

Spintos/ skyriaus plotis 30G (60G pločio spintos turi 2 skyrius po 30G).

Spalva:Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengta milteliais.****Techninis aprašymas**

Aukštis	54 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius	12
įrankių kotams	VDI 40
Atstumas tarp ašių A	75 mm
Gylis	135 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	150 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	CNC laikiklių sistema

Priedai

Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 28

971525 28

Plastikinis įdėklas Tipas VDI40

947390 VDI40

Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 20

971525 20