


Garant GRIDLINE

**Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais kai spintos / skyriaus plotis 30G, įrankių kotams: HSK100****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 971560 HSK100 |
| GTIN             | 4062406165314 |
| Produktų klasė   | 9GI           |

**Aprašymas****Tinka:**

Montavimas tvirtinimo bėgeliuose Nr. 971525.

Spintos/ skyriaus plotis 30G (60G pločio spintos turi 2 skyrius po 30G).

**Spalva:**Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengta milteliais.****Techninis aprašymas**

|   |  |
|---|--|
| Gylis   | 135 mm   |
| Atstumas tarp ašių A  | 116 mm   |
| Įrankių kotams  | HSK 100  |
| Angų įrankiams sudėti skaičius  | 5  |
| Aukštis   | 54 mm  |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 150 kg   |
| Spalvos pasirinkimas  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis  | CNC laikiklių sistema  |

**Priedai**

Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 28

971525 28

Plastikinis įdėklas Tipas HSK100

947390 HSK100

Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 20

971525 20