

Garant GRIDLINE

**Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais kai spintos / skyriaus plotis 40G, įrankių kotams: VDI40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	971570 VDI40
GTIN	4062406165376
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Tinka:**

Montavimas tvirtinimo bėgeliuose Nr. 971525.

Spintos/ skyriaus plotis 40G (80G pločio spintos turi 2 skyrius po 40G).

**Spalva:**Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengta milteliais.****Techninis aprašymas**

Aukštis	54 mm
Atstumas tarp ašių A	75 mm
Gylis	135 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius	17
įrankių kotams	VDI 40
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	150 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	CNC laikiklių sistema

**Priedai**

Plastikinis įdėklas Tipas VDI40	947390 VDI40
Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 20	971525 20
Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 28	971525 28