

Garant GRIDLINE

Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais kai spintos / skyriaus plotis 40G, įrankių kotams: SK40**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	971570 SK40
GTIN	4062406165338
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Tinka:**

Montavimas tvirtinimo bėgeliuose Nr. 971525.

Spintos/ skyriaus plotis 40G (80G pločio spintos turi 2 skyrius po 40G).

Spalva:Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengta milteliais.****Techninis aprašymas**

Atstumas tarp ašių A	76 mm
Gylis	135 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius	15
Aukštis	54 mm
įrankių kotams	SK 40
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	150 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	CNC laikiklių sistema

Priedai

Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 20

971525 20

Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 28

971525 28

Plastikinis įdėklas Tipas SK40

947390 SK40