

Garant GRIDLINE

Vertikali spinta su ištraukiamais elementais, kurių kreipiamosios yra dugne su įrankių laikikliais, įrankių kotams: HSK50



Užsakymo data

Užsakymo numeris	971655 HSK50
GTIN	4062406165628
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

Modelis:

Vertikali spinta 30×28G su ištraukiamais elementais, kurių kreipiančiosios dugne. Užrakinama naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su kaištine cilindrine spyna. Karštuoju būdu cinkuotų ištraukiamų elementų rėmų šonai perforuoti kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **dengti milteliais.**

Pastaba:

Į ištraukiamus 330 mm pločio elementus vienas šalia kito telpa 2 laikikliai. Vertikalias spintas galima statyti tik **ant absoliučiai lygių grindų!**

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 2000 mm

Plotis: 750 mm

Gylis: 700 mm

Plotis G: 30

Gylis G: 28

Vertikalaus stalčiaus plotis: 160 mm

Techninis aprašymas

Atstumas tarp ašių A	76 mm
Plotis	750 mm
Įrankių kotams	HSK 50
Gylis	700 mm
Plotis E	36E
Ištraukiamų elementų skaičius	4
Aukštis	2000 mm
Svoris	310 kg
Vertikalaus stalčiaus plotis	160 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis	1750 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius	336
Įrankių laikiklių Nr. 970130 kiekis	24
Plotis G	30
Gylis G	28
medžiagos storis	1,2 mm
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia	600 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	2400 kg
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	CNC sunki vertikali spinta

Priedai

Plastikinis įdėklas Tipas HSK50	947390 HSK50
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK50	970130 HSK50

