



Sandarinio centravimo įtaisas, Galvos Ø: 50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	884110 50
GTIN	3662424053085
Produktų klasė	83H

Aprašymas

Modelis:

Rankena su pritvirtintu plieniniu smūginiu dangteliu. Reguliuojami kumšteliai iš aliuminio, nustatomi su pridėtais 6-briauniais raktais SW3 (arba. SW4, kai dyd. 90).

3 pakopos kiekviename kumštelyje, kad tiktų visoms sandarinimo ir guolių rūšims. 9,5 – 23,5 mm; 23,5 – 36,5 mm; 36,5 – 50 mm.

Paskirtis:

Lengvai nustatomi skersmenys skirti sandariklių, guolių ir pan. montavimui ir centravimui. Dažniausiai naudojama daugeliui transporto priemonių, ypač motociklams.

Techninis aprašymas

Svoris	280 g
visas ilgis	175 mm
Pakopų skaičius	3
Skersmuo	9,5 - 50 mm
Tiekimo sudėtis	6-briaunis raktas SW3
Medžiaga	Aliuminis
Produkto rūšis	Sandarinio centravimo įtaisas

