


Garant GRIDLINE

Kietojo putplasčio įdėklai tušti, užspaudimo įvorėms, Spyruoklinėms įvorėms: TOP65**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	970725 TOP65
GTIN	4062406166298
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Dviejų spalvų PE kietojo putplasčio įdėklas (antracito spalvos / pilkas, tuščias), išfrezuotas pagal individualius pageidavimus užspaudimo įvorėms susidėti. Uždarų porų puta yra **atspari alyvai** ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Kietojo putplasčio įdėklai **užpildo 8x10G** naudingąjo stalčiaus plotą.

Pastaba:

Dyd. TOP65 tinka ir SK65.

Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30 mm

Stalčiaus užpildymo lygis G: 8x10

Plotis: 200 mm

Gylis: 250 mm

Plotis G: 8

Gylis G: 10

Angų įrankiams sudėti skaičius: 2

Techninis aprašymas

Plotis	200 mm
Gylis	250 mm

Stalčiaus užpildymo lygis G	8×10
Gylis G	10
Plotis G	8
Angų įrankiams sudėti skaičius	2
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Produkto rūšis	Tušti kietojo putplasčio įdėklai įrankių laikikliams