

Garant GRIDLINE

**ESD korpusas 16G su stalčiais, 12×20G, Stalčių korpuso aukštis mm / skaičius:
500/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972020 500/4
GTIN	4062406166915
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Paskirtis:

Stalčių korpusas savarankiškam ESD Workstation modulio Nr. 972010 – 972015, reguliuojamo aukščio ESD darbo vietos įrengimui Nr. 972010 – 972017 arba ESD darbostaliams Nr. 972150 – 972195.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50; 75; 100; 200

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra ESD nelaidžios.

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	12×20
-----------------------------	-------

Stalčių naudingasis gylis G	20
Svoris	54 kg
Naudingasis aukštis stalčiams	425 mm
Plotis	400 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Naud. aukštis	425 mm
Stalčių skaičius	4
Gylis	650 mm
Aukštis	500 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Stalčių naudingasis plotis G	12
medžiagos storis	1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	12x20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

ESD stalčius Stalčių aukštis 100 mm	972035 100
ESD stalčius Stalčių aukštis 75 mm	972035 75
ESD stalčius Stalčių aukštis 50 mm	972035 50
ESD stalčius Stalčių aukštis 200 mm	972035 200
ESD korpusas 16G, savarankiškam komplektavimui su stalčiaissu ratukais Korpuso aukštis 500 mm	972032 500
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21