

Garant GRIDLINE

ESD korpusas 16G su stalčiais su ratukais, 12×20G, Stalčių korpuso aukštis mm / skaičius: 500/5mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972022 500/5
GTIN	4062406166946
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Su dviem rutuliniais guoliais, fiksuotais ir pasukamais ratukais (pasukami ratukai su rato ir sukamojo žiedo stabdžiais) Ø 125 mm su atspariais dilimui, **izoliuotais ratukais**. Stalčiai su **atskiru stalčių atrakinimu viena ranka** neleidžia stalčiui atsidaryti transportuojant.

Paskirtis:

Stalčių korpusas savarankiškam ESD Workstation modulio Nr. 972010 – 972015, reguliuojamo aukščio ESD darbo vietos įrengimui Nr. 972010 – 972017 arba ESD darbastaliams Nr. 972150 – 972195.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75; 75; 75; 75; 125

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinio būdu**.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra ESD nelaidžios.

Techninis aprašymas

Plotis	400 mm
Naud. aukštis	425 mm
Ratukai nepaliekia žymių	taip
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
maksimali keliamoji galia	250 kg
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
ComfortClose	ne
Aukštis	700 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	425 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis plotis G	12
Svoris	60 kg
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
su pakeltu kraštu	taip
Stalčių skaičius	5
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Gylis	650 mm
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Naudingasis aukštis stalčiams	425 mm
medžiagos storis	1 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	12×20G

Produkto rūšis

Montavimo vežimėlis

Priedai

ESD stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu
Stalčių aukštis 75 mm

972036 75

ESD stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu
Stalčių aukštis 125 mm

972036 125

ESD korpusas 16G, savarankiškam komplektavimui su
stalčiaissu ratukais Korpuso aukštis 500 mm

972032 500

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21

914227 KO21