

Garant GRIDLINE

**ESD stalviršis, Gylis 750 mm, Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972160 1500
GTIN	4062406166960
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Laikančioji plokštė iš 50 mm **tūrinio laidumo** drožlių plokštės. Viršutinė danga iš **laidaus** HPL sluoksnio EGB 0,8 mm. Apatinės pusės baltas sluoksnis laidus priešinga kryptimi. Aplink 3 mm **antistatinis ABS apvadas. Viduje esantis plieninis vamzdis yra vietoje sustiprinimo profilio.**

**Pastaba:**

Centrinė kiaurymė įžeminimo elementui Nr. 972827 dyd. INT2W ant ESD stalviršio apatinės pusės. Reikia užsakinėti atskirai.

ESD stalviršį galima naudoti tik su ESD padais ir ESD kampo aptaisais.

**Techninis aprašymas**

Su elektros išlydžiu - ESD	taip
tūrinis laidumas	taip
Storis	51,6 mm
sustiprintas profilis darbastalio viduje	30×30×3 mm
Dangos storis	0,8 mm
Stalviršio danga	HPL danga, laidus
Stalviršio medžiaga	Drožlių plokštė, tūriškai laidus
Ilgis	1500 mm
Plokštės ilgis	1500 mm
Dengiamasis sluoksnis laidus	taip
Stalviršio paviršiaus spalva	šviesiai pilka spalva RAL 7035
Įžeminimas	centre, stalviršio apačioje

elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 750 mm
Gylis	750 mm
Produkto rūšis	Darbastalio stalviršis