

Garant GRIDLINE

ESD stalviršis, Gylis 750 mm, Plokštės ilgis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972160 2000
GTIN	4062406166977
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Laikančioji plokštė iš 50 mm **tūrinio laidumo** drožlių plokštės. Viršutinė danga iš **laidaus** HPL sluoksnio EGB 0,8 mm. Apatinės pusės baltas sluoksnis laidus priešinga kryptimi. Aplink 3 mm **antistatinis ABS apvadas. Viduje esantis plieninis vamzdis yra vietoje sustiprinimo profilio.**

Pastaba:

Centrinė kiaurymė įžeminimo elementui Nr. 972827 dyd. INT2W ant ESD stalviršio apatinės pusės. Reikia užsakinėti atskirai.

ESD stalviršį galima naudoti tik su ESD padais ir ESD kampo aptaisais.

Techninis aprašymas

Stalviršio danga	HPL danga, laidus
sustiprintas profilis darbatalio viduje	30×30×3 mm
Stalviršio medžiaga	Drožlių plokštė, tūriškai laidus
Įžeminimas	centre, stalviršio apačioje
Stalviršio paviršiaus spalva	šviesiai pilka spalva RAL 7035
Ilgis	2000 mm
Dengiamasis sluoksnis laidus	taip
tūrinis laidumas	taip
Su elektros išlydžiu - ESD	taip
Storis	51,6 mm
Plokštės ilgis	2000 mm
Dangos storis	0,8 mm

elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 750 mm
Gylis	750 mm
Produkto rūšis	Darbastalio stalviršis