

Garant GRIDLINE

Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio kojos ESD, Aukštis: 800 mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972185 800
GTIN	4062406167318
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

Aukščio reguliavimo diapazonas 150 mm.**Spalva:**

Standartiškai šviesiai pilkos spalvos, panašios į RAL 7035, **ESD dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Kojelių dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 972195, siekiant sutvirtinti konstrukciją. Aukštis atitinka darbatalio apatinę briauną.

Visos plastikinės dalys yra ESD nelaidžios. Nėra įžeminimo ties kojų dalimi.

elektros izoliacija: EGB/ESD

Aukščio reguliavimo ribos: 800 - 950 mm

Plotis: 50 mm

Gylis: 700 mm

tinka plokštėms, kurių plotis: 750 mm

Techninis aprašymas

Plotis	50 mm
Gylis	700 mm
tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Aukščio reguliavimo ribos	800 - 950 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1,5 mm
elektros izoliacija	EGB/ESD
Produkto rūšis	Reguliuojamo aukščio apatinė dalis darbastaliui