

Garant GRIDLINE

ESD medžiagų vežimėlis, Aukštis: 1300mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972060 1300
GTIN	4062406167103
Produktų klasė	9GW

Aprašymas**Modelis:**

Rėmai ir viršus iš keturbriaunio plieninio vamzdžio, apačia iš lakštinio plieno. Įpjovos rėmo priekyje ir gale (kas 50 mm) 1000 mm dydžio lentynoms, bėgeliams su dėžutėmis ir pan. pakabinti. **Srieginės įvorės** rėmo vidinėje pusėje perforuotoms sienelėms pakabinti. 4 valdymo ratukai fiksatoriais, **Ø 125 mm** pilki, nedylantys ir **paslankūs ratukai**.

Paskirtis:

Galima kabinti lentynas, bėgelius su dėžutėmis ir 1000 dydžio perforuotas sieneles.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinio būdu**.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra ESD nelaidžios.

Techninis aprašymas

Svoris	32 kg
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Aukštis	1300 mm
Gylis	700 mm

Plotis	1000 mm
Naud. aukštis	970 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
maksimali keliamoji galia	200 kg
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamas aukštis kas	50 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Medžiagų vežimėlis