

Garant GRIDLINE

Darbo vietos modulis mLevel su ESD danga, Ilgis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972010 1000
GTIN	4062406167004
Produktų klasė	9GW

Aprašymas**Modelis:**

Pagal DIN EN 61340-5-14 įžemintas darbo vietos modulis mLevel, prisitaikantis prie Jūsų poreikių. Klasikinis rankinis aukščio reguliavimas kas 25 mm fiksavimo varžtais apatinėje dalyje. Stalo vidinė pusė graduota, kad būtų paprasta tiksliai nustatyti darbinį aukštį. **Aplinkui eina 3 mm antistatinis ABS apvadas**. Centrinis įžeminimo taškas stalviršio apačioje. Nėra įžeminimo ties kojų dalimi.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu**.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.

Techninis aprašymas

Svoris	60 kg
Tolygus aukščio reguliavimas	ne
Stalviršio danga	HPL danga, laidī
Modelis	mLevel
Plotis	1000 mm
Gylis	800 mm
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	ne

Aukščio reguliavimo principas	visa konstrukcija
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	750 - 1000 mm
Darbastalio ilgis	1000 mm
Darbastalio gylis	700 mm
Darbastalio storis	40 mm
Stalviršio medžiaga	ESD stalviršis
Dangos storis	0,8 mm
Serija	Workstation
Stalviršio paviršiaus spalva	šviesiai pilka spalva RAL 7035
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	750-1000 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	mechaninė
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Darbastalis