

Garant GRIDLINE

**Darbo vietos modulis eLevel su ESD danga, ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972013 1500
GTIN	4062406167042
Produktų klasė	9GW

**Aprašymas****Modelis:**

**Pagal DIN EN 61340-5-1 įžemintas darbo vietos modulis eLevel.** Tolygus aukščio reguliavimas elektriniu būdu paspaudžiant mygtuką. Reguluojamas **visos darbo vietos aukštis.** **Aplinkui eina 3 mm antistatinis ABS apvadas.** Centrinis įžeminimo taškas ESD stalviršio apačioje. Nėra įžeminimo ties kojų dalimi. **Viduje esantis plieninis vamzdis yra vietoje sustiprinimo profilio.**

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.

- **Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.**
- **Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokšte Nr. 972019 (kad moduliai nesusispaustų).**

**Techninis aprašymas**

Stalviršio medžiaga	ESD stalviršis
Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Darbastalio storis	40 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm

Stalviršio paviršiaus spalva	šviesiai pilka spalva RAL 7035
Dangos storis	0,8 mm
Plotis	1500 mm
Gylis	800 mm
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija	taip
Aukščio reguliavimo principas	visa konstrukcija
Stalviršio danga	HPL danga, laidi
Serija	Workstation
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki	670 - 990 mm
Svoris	80 kg
Darbastalio gylis	700 mm
Modelis	eLevel (e lygis)
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	670 – 990 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	250 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	40 mm
Aukščio išlyginimas	25 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Darbastalis